

Artikelnummer: 309068

Kurzbeschreibung: Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen, L 1047 x B 509 x H 860 mm

Langbeschreibung: Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen, L 1047 x B 509 x H 860 mm: Stahlrohr und Profilstahl geschwei sst, pulverbeschichtet, blau (RAL 5007), dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattformen Stahlblech, bündig mit Rahmen, sauber eingeschwei sst. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellagern, beide Lenkrollen mit Radfeststellern gem. EN 1757-3. Tragkraft obere Ladefläche: 200 kg Anzahl Böden: 2 Etagenhöhen: 228 / 860 mm Tragkraft: 500 kg Rad-ø x B: 160 x 40 mm Eigengewicht:: 44 kg Ladefläche: L 850 x B 500 mm Au ssenma sse: L 1047 x B 509 x H 860 mm

EAN/GTIN: 4017976524009

