

LU7

Colonne luminose



LED



90dB a 1m
(Versione FB)

2 Suoni elettronici
(Versione FB)

ø70

IP65

NPN/PNP
Open collector



Colonne luminose a sistema modulare, facili da assemblare e da cablare, progettate per ogni necessità.

- Lenti a prisma esclusive brevettate PATLITE: per una maggiore visibilità da ogni direzione e distanza.
- Versione FB: 2 allarmi incorporati selezionabili con volume regolabile fino a 90dB a 1m.
- Installazione: montaggio diretto (montaggio a paletto con accessori opzionali).
- Morsetti corrispondenti allo stesso colore dei moduli.
- Moduli LED intercambiabili: ricablaggio non necessario anche dopo l'installazione.
- Lenti: policarbonato per una maggiore resistenza agli urti, al calore, per una lunga durata e per una maggiore trasmissione della luce.
- Colori disponibili: rosso, giallo, verde, blu, bianco.

Opzioni su richiesta

- Silver Body.

Moduli LED

Modelli	Colori
LU7-E-R	Rosso
LU7-E-Y	Giallo
LU7-E-G	Verde
LU7-E-B	Blu
LU7-E-C	Bianco



Modulo base

Modelli	Tensione nominale	Allarme / Intermitt.
LU7-02	24V DC	-
LU7-02FB	24V DC	2 suoni / Intermitt.
LU7-M2	90~250V AC	-
LU7-M2FB	90~250V AC	2 suoni / Intermitt.

Versione FB: circa 60 intermittenze al minuto.



Dimensioni





Diagramma di collegamento



Facile collegamento ai terminali

Parti opzionali

Staffa superiore	Staffa di montaggio	Pali in acciaio	Pali in alluminio																							
SZ-50-U Richiesta per montaggio a paletto (mm)	SZ-016A (Per palo dia 21.7mm) Foro di montaggio 4-ø5 (mm)	 800mm: POLE-800S21 300mm: POLE-300S21 100mm: POLE-100S21	 800mm: POLE-800A21 300mm: POLE-300A21 100mm: POLE-100A21																							
Staffe per fissaggio a parete																										
SZ-018 (mm)	SZ-020 (Per paletto dia. 21.7mm) Dimensioni di montaggio (mm)	SZ-017 (Per paletto dia. 21.7mm) Max. foro di montaggio (mm)	SZ-50L (mm)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelli</th> <th>Materiale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SZ-50-U</td> <td>ADC12</td> </tr> <tr> <td>POLE-□□□S21</td> <td>Acciaio</td> </tr> <tr> <td>POLE-□□□A21</td> <td>Alluminio</td> </tr> <tr> <td>SZ-016A</td> <td>ADC12</td> </tr> </tbody> </table>		Modelli	Materiale	SZ-50-U	ADC12	POLE-□□□S21	Acciaio	POLE-□□□A21	Alluminio	SZ-016A	ADC12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelli</th> <th>Materiale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SZ-70-B</td> <td>Resina ABS</td> </tr> <tr> <td>SZ-017</td> <td>ADC12</td> </tr> <tr> <td>SZ-020</td> <td>Resina ABS</td> </tr> </tbody> </table>		Modelli	Materiale	SZ-70-B	Resina ABS	SZ-017	ADC12	SZ-020	Resina ABS					
Modelli	Materiale																									
SZ-50-U	ADC12																									
POLE-□□□S21	Acciaio																									
POLE-□□□A21	Alluminio																									
SZ-016A	ADC12																									
Modelli	Materiale																									
SZ-70-B	Resina ABS																									
SZ-017	ADC12																									
SZ-020	Resina ABS																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Pre-assemblato</th> </tr> <tr> <th>Modelli</th> <th>Staffa superiore</th> <th>Palo</th> <th>Staffa a L</th> <th>Guarnizioni</th> <th>Staffa di montaggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SZ-50T</td> <td>ADC12</td> <td>Steel</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ADC12</td> </tr> <tr> <td>SZ-50L</td> <td>ADC12</td> <td>Steel</td> <td>SPHC</td> <td>EPT</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Pre-assemblato					Modelli	Staffa superiore	Palo	Staffa a L	Guarnizioni	Staffa di montaggio	SZ-50T	ADC12	Steel	-	-	ADC12	SZ-50L	ADC12	Steel	SPHC	EPT	-
Pre-assemblato																										
Modelli	Staffa superiore	Palo	Staffa a L	Guarnizioni	Staffa di montaggio																					
SZ-50T	ADC12	Steel	-	-	ADC12																					
SZ-50L	ADC12	Steel	SPHC	EPT	-																					

* ADC12...Alluminio pressofuso SPHC...lastra di acciaio fresata a caldo EPT...Ethylene propylen rubber