

Productinformatie

03 07 160

Kombitang

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	03 07 160
EAN	4003773015307
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	dompelisotatie, VDE-getest
gewicht	254 g
Afmetingen	160 x 67 x 32 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,1 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 10,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm ²
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen