

Información sobre productos

83 61 015

Llave para tubos en forma de S Con ajuste rápido

- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Ajuste rápido y preciso directamente sobre la pieza mediante pulsación de botón
- Trabajar economizando esfuerzos mediante la auto-retención
- Las bocas no se pueden abrir accidentalmente
- Gran resistencia al desgaste gracias a un engranaje endurecido
- Alta resistencia antes grandes esfuerzos gracias a sus mangos totalmente templados
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

| | |
|------------------|---|
| Núm. de artículo | 83 61 015 |
| EAN | 4003773077619 |
| Alicate | recubierto de pintura pulverizada, gris |
| Mangos | recubiertos de plástico |
| Peso | 1.470 g |
| Dimensiones | 420 x 84 x 28 mm |
| conforme a REACH | contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

Características técnicas

| | |
|--|------------------|
| Capacidad de apertura | 60 mm |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro) | Ø 2 3/8 pulgadas |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro) | Ø 60 mm |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 60 mm |
| Diámetro interior pulgadas | Ø 1 1/2 pulgadas |
| Diámetro interior del tubo | 37,5 mm |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



