

Productinformatie

98 00 3/4"

- Bek 15° gebogen
- Gereedschap geheel verchromd
- Chroom-vanadium-staal, gesmeed, oliegehard

Steeksleutel

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V ⚡

Algemeen

Artikel-nr.	98 00 3/4"
EAN	4003773020035
gewicht	164 g
Afmetingen	42 x 11 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Sleutelwijdte S	3/4 inch
Lengte l max.	190,5 mm
Kop diam. a max.	9 mm
Kopbreedte b max.	47 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen