

## stumpf ladekast ES 510

hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 500 mm, 21 lade(n), afsluitbaar met centrale vergrendeling, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 118221



## stumpf Ladekast ES 510

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- met venster voor belettering
- 21 lade(n)
- draagvermogen per lade 45 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- laden laden met kleurbeheersysteem
- met Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- 5 jaar garantie

### Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	ladekast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035

materiaal	plaatstaal	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	900 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	1500 mm	uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade
diepte	500 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	lades	sluitsysteem	centrale vergrendeling
laden aantal	21 stuks	scheidingswand	nee
draagvermogen lade	45 kg	greep	greeplijst
lade uitrusting	laden met kleurbeheerssysteem	verrijdbaar	nee
uittrekrail lade	telescooprail	garantie	5 jaar
uittrekbare lade	100 %	gewicht	161 kg
beletteringsveld	venster voor belettering		