

## Moravia aanrijdbescherming

geschikt voor binnen, hoogte 1200 mm, beenlengte 160 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven

Artikelnummer: 142019



**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Aanrijdbeveiliging

### U-profiel voor bescherming aan drie zijden.

aanrijdbescherming

- geschikt voor binnen
- U-profiel
- hoogte 1200 mm
- wanddikte 6 mm
- beenlengte 160 mm
- van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart
- voor vastschroeven
- conform ASR A1.3 gemarkeerd
- voldoet aan de eisen conform DGUV

## Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	bevestigingstype	voor vastschroeven
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	materiaal	staal
type aanrijdbescherming	aanrijdbescherming	oppervlak aanrijdbescherming	kunststof coating

plaats van toepassing	binnen	kleur aanrijdbescherming	geel/zwart
hoogte	1200 mm	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
beenlengte	160 mm	certificering dguv	voldoet aan de eisen conform DGUV
wanddikte	6 mm	gewicht	30 kg
profiel	U-profiel		

## Gerelateerde Producten

523859



speciale pluggen voor aanrijdbescherming, met schroeven

## Dit past ook bij ...

141906



vangrail, geschikt voor binnen, hoogte x lengte x diepte 150 x 800 x 100 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel, voor vastschroeven

221381



beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9

369033



container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in blauw, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen

504402



pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters elastisch, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof

523822



set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatschema, lijnbreedte 30 - 100 mm