

PAVOY

zwaarlastkast met openslaande deuren

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1470 x 630 mm, 8 niveaus met Stalen bodem, Met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 142284



PAVOY Zwaarlastkast Basis

met scheidingswand

zwaarlastkast met openslaande deuren



- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1470 x 630 mm
- draagvermogen per niveau 120 kg
- deuropeningshoek 180 °
- Van staal
- 8 niveau(s) met Stalen bodem
- Met scheidingswand
- per 25 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- inliggende deuren
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	zwaarlastkast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type deur	dubbele vleugel deur	onderbouw	zonder
hoogte	1950 mm	materiaal	staal
breedte	1470 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
diepte	630 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast uitrusting	legborden	kleur bodem	In kleur van de romp
legborden / schappen aantal	8 stuks	oppervlak legbord	m. poedercoating
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	ja
draagvermogen legbord	120 kg	openingshoek deur	180 °
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	draaigreep
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	m. poedercoating	certificering	GS // TÜV
oppervlak front	m. poedercoating	garantie	10 jaar
deur uitvoering	inliggend	gewicht	193 kg
afsluitbaar	ja		

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden