

kraagarmstelling

complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 1950 x 2090 x 450 mm, 3 staanders, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, 4 opslagniveaus



Artikelnummer: 157830



kraagarmstelling

Complete stelling, 1 basisveld + 1 aanbouwveld

kraagarmstelling

- complete stelling (basis- en aanbouwveld)
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 2090 x 450 mm
- 3 staanders
- draagvermogen per staander 150 kg
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- 4 opslagniveaus
- met afrolbeveiliging
- draagvermogen per arm 50 kg
- even lange armen, recht uitgericht
- per 150 mm verstelbaar
- nuttige diepte 400 mm
- constructie van staal
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | draagarm lengte | even lange armen |
| stellingtype | kraagarmstelling | draagarm uitrusting | afrolbeveiliging |
| stellingsysteem | schroefsysteem | in hoogte verstelbaar legbord | 150 mm |
| stellingveld | complete stelling | vorm stelling | recht |
| stellingveld aantal | 2 stuks | standaard | 3 stuks |
| gebruik | eenzijdig | kraagarm per standaard | 3 stuks |
| hoogte | 1950 mm | draagvermogen per arm | 50 kg |
| breedte | 2090 mm | materiaal | staal |
| nuttige diepte | 400 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| diepte | 450 mm | oppervlak kraagarm | verzinkt |
| opslag niveaus | 4 stuks | kleur uitvoering | verzinkt |
| totaal draagvermogen | 600 kg | gebruiksaanwijzing vaklast | De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting |
| draagvermogen per staander | 150 kg | gewicht | 36 kg |
| uitvoering kraagarm | recht | | |

Gerelateerde Producten

157832



kraagarmstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1950 x 1030 x 450 mm, 1 staanders, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, 4 opslag niveaus