

## Rollcart chariot à plateaux

force 200 kg, avec 3 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1240 x  
620 mm, plateau(x) en MDF en  
hêtre, châssis avec finition époxy  
résistante aux chocs et aux rayures  
en RAL5010 bleu gentiane, avec  
bandage TPE

Numéro d'article: 158169



## Rollcart Chariot à plateaux

### Pour caisses norme Europe

chariot à plateaux

- force 200 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1240 x 620 mm
- plateau(x) en MDF en hêtre
- plateau(x) avec cadre en acier, inclinable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1740 x 1300 x 630 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	oui
type de chariot	chariot à plateaux	alignement de niveaux	droit + incliné
longueur de plateau	1240 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
largeur de plateau	620 mm	pneumatique	TPE
hauteur	1740 mm	Ø de roue	160 mm
nombre de plateaux	3 pièce	roulement	roulement rainuré à billes
charge	200 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau plateau(x)	MDF	matériau de boîtier	acier
Couleur du plateau	hêtre	conducteur d'électricité	non
exécution plateau(x)	inclinable	rabattable	non
équipement plateau(x)	cadre en acier	disposition des roues	rectangulaire
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu gentiane // RAL5010
longueur	1300 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	630 mm	Poids	62 kg

## Accessoires

158175		tablette pour chariot caisse, longueur x largeur 1210 x 610 mm, en bois
158392		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158393		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158394		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158395		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158396		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 420 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

