

Rollcart steekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 400 x 180 mm,
constructie van staal (gelast),
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met lucht-
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158339



Rollcart Steekwagen

met gebogen rug voor veilig vervoer van ronde goederen

steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	steekwagen	wiellager	rollager
draagvermogen	250 kg	wiel-Ø	250 mm
breedte schep	400 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	180 mm	veiligheidsgreep	ja
materiaal	staal	uitvoering	gewelfde achterwand

materiaal verwerking	gelast	hoogte	1200 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	660 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	450 mm
ladingbeveiliging	gewelfde achterwand	gewicht	13,5 kg

Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar