

Lacont container voor gevaarlijke stoffen

met isolatie van minerale wol,
Geschikt voor aquatoxische en
brandbare stoffen, voor opslag
buiten, hoogte x breedte x diepte
2385 x 2075 x 6075 mm,
bodempvangbak met 1500 l
opvangvolume, constructie van
staal gelakt in RAL 5015
hemelsblauw



Artikelnummer: 205527

Lacont Geïsoleerde container voor gevaarlijke stoffen

Voor actieve opslag van aquatoxische en ontvlambare stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- met isolatie van minerale wol
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor opslag buiten
- hoogte x breedte x diepte 2385 x 2075 x 6075 mm
- geïsoleerde bodempvangbak met rooster
- bodempvangbak met 1500 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- constructie van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk



Technische details


gebruiksaanwijzing
verordening i

bij actieve opslag van
ontvlambare stoffen is




type deur dubbele vleugel deur



	technisch mechanische ventilatie vereist	
opslagtype gevaarlijke stoffen	container	breedte deur 1950 mm
type container	container voor gevaarlijke stoffen	materiaal staal
opslagplaats	buiten	oppervlak gelakt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	kleur blauw // RAL 5015
hoogte	2385 mm	materiaal rooster staal
breedte	2075 mm	oppervlak rooster verzinkt
diepte	6075 mm	kleur uitvoering blauw // RAL 5015
container uitrusting	geïsoleerde bodemopvangbak met rooster	levering voorgemonteerd
opvangvolume vloeropvangbak	1500 l	lossen per kraan/vorkheftruck no ja
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	gewicht 1970 kg
isolatie	isolatie van minerale wol	

Gerelateerde Producten

149134		afvoerluchtbewaking, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W
200432		isolatie voor container voor gevaarlijke stoffen, voor container breedte x diepte 2070 x 6075 mm
522751		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 3/230 kW/V
522752		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 2x2/230 kW/V
522755		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 3/230 kW/V
522756		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 5/400 kW/V
700173		Stapelaar-/Kraanontlading

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongefallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm

525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage