

## Cemo debietmeter voor brandstoftrolley

meetbereik 7 - 120 l/min, aansluiting  
1" binnen en buiten

Artikelnummer: 220836



## Cemo debietmeter

debietmeter voor brandstoftrolley

- meetbereik 7 - 120 l/min
- aansluiting 1" binnen en buiten
- display met 5 posities
- behuizing van aluminium

### Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	accessoire	accessoire uitrusting	display met 5 posities
type tankinstallatie	brandstoftrolley	materiaal behuizing	aluminium
meetbereik	7-120 l/min	gewicht	0,7 kg
aansluiting	1" binnen en buiten		