

## Cemo accupomp voor jerrycans

bediening per handbediende  
hendel, maximale pompcapaciteit  
0,95 l/min

Artikelnummer: 225433



## Cemo Set jerrycanpompen voor een gelijkmatig spuitresultaat

accupomp voor jerrycans

- set bestaande uit: pomp, slang, sproeilans en PE-jerrycan
- voor Ontsmettingsmiddel
- Geschikt voor jerrycan
- bediening per handbediende hendel
- maximale pompcapaciteit 0,95 l/min
- schroefdraad DIN 61 schroefdraad
- hoogte x lengte x breedte 570 x 290 x 250 mm

### Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	stroomaansluiting	230 V
vaten-/containerhandling	pomp	hoogte	570 mm
pomptype	accupomp voor jerrycans	lengte	290 mm
opslagbak	jerrycan	breedte	250 mm
medium	Ontsmettingsmiddel	WEEE-registratienummer	DE91438011
bediening	handbediende hendel	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
aansluiting	DIN 61 schroefdraad	merk volgens EAR-registers	Cemo
pompset uitrusting	pomp, slang, sproeilans en PE-jerrycan	gewicht	3 kg

max. pompcapaciteit  
l/min 0,95 l/min

## Gerelateerde Producten

225436



adapterset voor accu-jerrycanpomp

## Dit past ook bij ...

200237



oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel

201012



opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart

221116



beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8

504444



noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

525760



gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm