

KERN

platform-weegschaal SXS 300K-2M

platform van RVS, breedte x diepte
650 x 500 mm, weegbereik van 300
kg, afleesbaarheid in 100 g stappen

Artikelnummer: 235929



KERN








KERN platform-weegschaal SXS 300K-2M

- Ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 650 x 500 mm
- weegbereik van 300 kg
- afleesbaarheid in 100 g stappen
- Met de functies ijken (CAL), aantal stuks, tarreren, hold
- uitgerust met separaat bedieningspaneel
- beschermingsklasse IP68: Binnendringen van water en vreemde deeltjes
- Netadapter AC 220V-240V

type weegschaal	platform-weegschaal	weegschaalfuncties	ijken (CAL), aantal stuks, tarreren, hold
ijkbaar	ja	ip beschermingsklasse	68: Binnendringen van water en vreemde deeltjes
materiaal platform	RVS	spanningsverzorging	Netadapter AC 220V-240V
platformbreedte	650 mm	weegschaal uitrusting	separaat bedieningspaneel
platformdiepte	500 mm	telfunctie	ja
weegbereik	300 kg	tarreren	ja
afleesbaarheid	100 g	gewicht	38 kg

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw