

Rhewa

Telweegschaal-installatie

83sigma-036-1/30

platform van RVS, breedte x diepte 350 x 280 mm, weegbereik van 1 tot 30 kg, telweegschaal van 0 tot 1,5 kg, afleesbaarheid in 10 g stappen, Referentieweegschaal 0-1,5 kg/0,5 g

Artikelnummer: 236308








Rhewa Telweegschaal-installatie 83sigma-036-1/30

- platform van RVS, breedte x diepte 350 x 280 mm
- weegbereik van 1 tot 30 kg, telweegschaal van 0 tot 1,5 kg
- afleesbaarheid in 10 g stappen
- Referentieweegschaal 0-1,5 kg/0,5 g
- met de functies tarreren, optellen, controlefunctie, afvullen, prijsetikettering, statistiek
- LC-display met tweede display, RS232-interfaces, referentieweegschaal op statief

type weegschaal	Telweegschaal-installatie	afleesbaarheid	10 g
materiaal platform	RVS	Afleesbaarheid referentieweegsch	0,5 g
platformbreedte	350 mm	weegschaalfuncties	tarreren, optellen, controlefunctie, afvullen, prijsetikettering, statistiek
platformdiepte	280 mm	weegschaal uitrusting	LC-display met tweede display, RS232-interfaces, referentieweegschaal op statief
weegbereik	1-30 kg	tarreren	ja
Weegbereik referentieweegschaal	0-1,5 kg	gewicht	10 kg

Dit past ook bij ...

215669		papiere plakband, dragermateriaal van papier met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 50 m x 50 mm, dikte 110 µm, in bruin
215859		elastiek, lengte x breedte 150 x 10 mm, van rubber in bruin
216466		pakpapier, levering als boog, vel lengte x breedte 1 m x 650 mm, gerecycled papier, gewicht ca. 90 g/m², in bruin
217113		veiligheidsmes, met automatisch inschuifbaar lemmer, slijpdiepte 15 mm, uitschuiflengte lemmer 22 mm, met veiligheidsknop voor ver- en ontgrendeling
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem