

Scangrip accu-zaklamp UV-FORM

Lampen: COB-led, met magneet en haak, reikwijdte lamp 0,5 m, met accu

Artikelnummer: 254503

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



accu-zaklamp

- hoogte x lengte x breedte 32 x 155 x 60 mm
- Lampen: COB-led
- met magneet en haak
- brandduur 5 h, spot 3 h
- reikwijdte lamp 0,5 m
- in 2 trappen dimbaar
- 180° zwenkbaar
- oplaadtijd 3 h
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	handlamp	lamp uitrusting	magneet, haak
type lamp	COB-led	lampkop uitvoering	180° zwenkbaar
reikwijdte	0,5 m	lamp functie	in 2 trappen dimbaar
brandduur	5 h	lengte	155 mm
brandduur spot	3 h	hoogte	32 mm
lichtstroom	215-250	breedte	60 mm
dimbaar	ja	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
spanningsverzorging	accu	ip beschermingsklasse	20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
accutype	lithium-ionen	garantie	3 jaar
vermogen accu	1,6 Ah	WEEE-registratienummer	DE24837723
oplaadtijd	3 h	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
kabellengte	1 m	gewicht	0,27 kg