

## Scangrip hoofdlamp ZOOM

Lampen: LED, met verstelbare  
hoofdband, reikwijdte lamp 80 m,  
straalhoek 10 / 60 °, met accu

Artikelnummer: 254506



### hoofdlamp

- hoogte x lengte x breedte 466 x 780 x 463 mm
- Lampen: LED
- met verstelbare hoofdband
- brandduur 4,5 - 19 h
- reikwijdte lamp 80 m
- straalhoek 10 / 60 °
- 3-standen functie voor instelbare lichtopbrengst
- Tot 45° verstelbaar
- oplaadtijd 2,5 h
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- 3 jaar garantie



## Technische details

gereedschapstype    industrielamp

lamp uitrusting    verstelbare hoofdband

type lamp	hoofdlamp	lampkop uitvoering	Tot 45° verstelbaar
type lamp	LED	lamp functie	instelbare lichtopbrengst
reikwijdte	80 m	lengte	780 mm
brandduur	4,5-19 h	hoogte	466 mm
lichtstroom	10-220	breedte	463 mm
dimbaar	ja	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
afstraalhoek	10-60 °	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
spanningsverzorging	accu	garantie	3 jaar
accutype	lithium-ionen	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
vermogen accu	2 Ah	gewicht	0,27 kg
oplaadtijd	2,5 h		