

B-Safety oogspoelstation



Geschikt voor gebieden waar het risico bestaat van blootstelling aan zuren, logen of vreemde voorwerpen, hoogte x breedte x diepte 355 x 265 x 100 mm, constructie van plaatstaal, romp met slag- en krasvaste poedercoating in wit, front met slag- en krasvaste poedercoating in wit



Artikelnummer: 274544

oogspoelstation

- Geschikt voor gebieden waar het risico bestaat van blootstelling aan zuren, logen of vreemde voorwerpen
- hoogte x breedte x diepte 355 x 265 x 100 mm
- openslaande deur
- constructie van plaatstaal
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in wit
- front met slag- en krasvaste poedercoating in wit
- 3 jaar houdbaar
- inhoud levering: inclusief pictogrammenbord, wandhouder en montagemateriaal
- volgens DIN EN 15154-4:2009

Technische details

veiligheidsuitrusting	EHBO	kleur romp	wit
ehbo-uitrusting	oogspoelstation	kleur voorkant	wit
geschikt voor (branches)	werkgebieden met zuren/logen	oppervlak romp	m. poedercoating

vulling		oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	355 mm	type deur	openslaande deur
breedte	265 mm	verrijdbaar	nee
diepte	100 mm	houdbaarheid	3 jaar
materiaal	plaatstaal	inhoud levering	inclusief pictogrammenbord, wandhouder en montagemateriaal
flessen aantal	2 stuks	norm	DIN EN 15154-4:2009
type oplossing	fosfaatbuffer- /natriumchlorideoplossing	gewicht	1,26 kg

Gerelateerde Producten

274539



oogspoelfles, 200 ml natriumchlorideoplossing

Dit past ook bij ...

101941



EHBO-koffer chemie, Vulling: conform DIN 13157, koffer van slag- en vormvast en temperatuurbestendig ABS in oranje, met wandhouder

242428



reddingsrugzak, rugzak van Cordura in rood, hoogte x lengte x breedte 210 x 450 x 270 mm

244356



alarm met sirene en zwaailicht, voor wandmontage, hoogte x breedte x diepte 260 x 160 x 75 mm

504404



reservevulling voor pleisterdispenser, 45 waterafstotende pleisters

529190



reddingsdoek, conform DIN EN 1865, van vlies in rood, lengte x breedte 2000 x 700 mm, belastbaar tot 250 kg