


Kappes perfoplaat RasterPlan®

enkele plaat, hoogte x breedte 1500
x 450 mm, van staal met slijtvaste
kunststof coating in lichtgrijs

Artikelnummer: 299007

RasterPlan



KAPPES



Kappes RasterPlan systeemscheidingswand RasterPlan®

Onderdeel - geperforeerde plaat

perfoplaat

- enkele plaat
- hoogte x breedte 1500 x 450 mm
- van staal met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs
- gatafstand 38 mm



















Technische details



gereedschapsvoorbereidi plaat

materiaal staal



ng			
type plaat	perfoplaat	gatafstand	38 mm
module	enkele plaat	oppervlak	kunststof coating
hoogte	1500 mm	kleur	lichtgrijs
breedte	450 mm	gewicht	7,7 kg

Gerelateerde Producten

159380		eindsteun voor geperforeerde en sleufplaten, hoogte 2050 mm, met slag- en kravaste poedercoating in antraciet, van staal
159381		middensteun voor geperforeerde en sleufplaten, hoogte 2050 mm, met slag- en kravaste poedercoating in antraciet, van staal
159382		hoeksteun voor geperforeerde en sleufplaat, hoogte 2050 mm, met slag- en kravaste poedercoating in antraciet, van staal
159383		135°-hoeksteun voor geperforeerde en sleufplaten, hoogte 2050 mm, met slag- en kravaste poedercoating in antraciet, van staal
159384		kruis-hoeksteun voor geperforeerde en sleufplaat, hoogte 2050 mm, met slag- en kravaste poedercoating in antraciet, van staal
189891		houderassortiment, voor perfoplaat, 18-delig
189927		houderassortiment, voor perfoplaat, 28-delig
189971		gereedschapshouder, voor perfoplaat, 6-voudig, lengte x breedte 140 x 240 mm
189982		gereedschapshouder, voor perfoplaat, drievoudig, lengte x breedte 150 x 45 mm
190041		haak, voor perfoplaat, lengte 35 mm, haakeinde loodrecht
190052		haak, voor perfoplaat, lengte 75 mm, haakeinde loodrecht
190063		haak, voor perfoplaat, lengte 125 mm, haakeinde loodrecht
190132		tanghouder, voor perfoplaat, lengte 35 mm, met slijtvaste kunststof coating in zilverkleurig, van staal
190143		tanghouder, voor perfoplaat, lengte 55 mm, met slijtvaste kunststof coating in zilverkleurig, van staal
190154		tanghouder, voor perfoplaat, lengte 75 mm, met slijtvaste kunststof coating in zilverkleurig, van staal
190165		boor-/inbushouder, voor perfoplaat, voor 14 stuks, diameter 3 - 17 mm

190176		boor-/inbushouder, voor perfoplaat, voor 28 stuks, diameter 3 - 17 mm
190187		schroevendraaierhouder, voor perfoplaat, voor 6 stuks
190198		schroevendraaierhouder, voor perfoplaat, voor 12 stuks
190201		steeksleutelhouder, voor perfoplaat, voor 8 stuks, horizontaal

Dit past ook bij ...

203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen