

Cemo strooigoedbak

inhoud 1500 l, hoogte x lengte x breedte 1040 x 1840 x 1430 mm, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bak groen, deksel oranje, wanden gesloten

Artikelnummer: 313458



Cemo GVK-zoutbak

strooigoedbak

- bestendig tegen corrosie en uv-straling
- inhoud 1500 l
- hoogte x lengte x breedte 1040 x 1840 x 1430 mm
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)
- uitgerust met klapdeksel
- bak groen, deksel oranje
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- 10 jaar garantie

Technische details




buitenopstelling	winterdienst	type deksel	klapdeksel
winterdienst	strooigoed-handling	kleur deksel	oranje
baktype	strooigoedbak	euronorm	nee

inhoud	1500 l	wandconstructie	gesloten
hoogte	1040 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	1840 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
breedte	1430 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
vorm	hoekig	bestendigheid	tegen corrosie en uv-straling
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	onderrijdbaar	nee
kleur	groen	garantie	10 jaar
plafond	ja	gewicht	70 kg

Gerelateerde Producten

775078 Hangslot voor pekelwagen

Dit past ook bij ...

369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand