

## BS-ROLLEN support pour transporteurs

rouleau de manutention en acier,  
diamètre de roulette 50 mm, force  
100 kg, largeur du convoyeur 600  
mm, hauteur 630 - 1100 mm

Numéro d'article: 524982



BS ROLLEN®

## BS-ROLLEN Pied support à rouleaux pour approvisionnement en matériel

### avec rouleau de manutention




support pour transporteurs

- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- force 100 kg
- largeur du convoyeur 600 mm
- hauteur 630 - 1100 mm
- cadre en acier avec laquage

### Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	extensible	non
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	largeur de convoyeur	600 mm
composants de convoyeur	support pour transporteurs	hauteur	630-1100 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	matériau de cadre	acier
matériau de roulette	acier	surface de cadre	laqué
diamètre de rouleau	50 mm	Poids	6,75 kg
charge	100 kg		

## Cela s'adapte aussi ...

505362		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir
520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm