


## Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1400 x 1005 x 695 mm, 13 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 526283



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



## Thurmetall Ladekast

### laden met 75 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1400 x 1005 x 695 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- met etikettenlijst
- 13 lade(n)
- laden hoogte 13x100 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden laden met kleurbeheersysteem
- met Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating



- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie


## Technische details




|                         |                               |                          |                             |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| meubeltype              | kast                          | uittrekbare lade         | 100 %                       |
| type kast               | ladekast                      | hoogteverstelraster lade | 25 mm                       |
| materiaal               | staal                         | beletteringsveld         | etikettenlijst              |
| hoogte                  | 1400 mm                       | oppervlak romp           | m. poedercoating            |
| breedte                 | 1005 mm                       | oppervlak front          | m. poedercoating            |
| diepte                  | 695 mm                        | uittrekblokkering        | Uittrekbeveiliging per lade |
| kast uitrusting         | lades                         | afsluitbaar              | ja                          |
| laden aantal            | 13 stuks                      | sluitsysteem             | cilinderslot                |
| laden aantal x hoogte   | 13x100 mm                     | scheidingswand           | nee                         |
| fronthoogte 100 mm      | 13 stuks                      | greep                    | greeplijst                  |
| draagvermogen lade      | 75 kg                         | verrijdbaar              | nee                         |
| indelingsraster staand  | 50 mm                         | certificering            | GS // TÜV                   |
| indelingsraster liggend | 30 mm                         | garantie                 | 5 jaar                      |
| lade uitrusting         | laden met kleurbeheerssysteem | gewicht                  | 255 kg                      |
| uittrekrail lade        | telescooprail                 |                          |                             |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 501110 |  | scheidingswand, 6 lengteverdelers + 14 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 900 mm                           |
| 501148 |  | set inzetbakken, bestaand uit 42 bakken, 30 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 900 mm |
| 501161 |  | set inzetbakken, bestaand uit 27 bakken, 27 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 900 mm                      |
| 501168 |  | schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 900 mm, breedte 900 mm, in zwart  |
| 501172 |  | antislipmat, passend voor ladebreedte 900 mm, breedte x diepte 900 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet  |
| 532138 |  | etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm  |
| 532139 |  | etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud |
|--------|---|---|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw                                   |
| 974176 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood  |