

Bauer bennes basculantes pour copeaux

hauteur x longueur x largeur 905 x 1395 x 840 mm, capacité 0,6 m³, force 300 kg, soubassement fourreaux pour fourche, Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 528120



Bauer Benne basculante copeaux

modèle bas





bennes basculantes pour copeaux

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 905 x 1395 x 840 mm
- hauteur d'arête de renversement 520 mm
- capacité 0,6 m³
- force 300 kg
- poids 125 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 455 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- étanche à l'huile et à l'eau
- avec avec tôle de tamisage et robinet de vidange
- soubassement fourreaux pour fourche
- Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de récipient	bennes basculantes	hauteur des fourreaux de fourche	55 mm
capacité	0,6 m ³	largeur des fourreaux de fourche	170 mm
hauteur	905 mm	écartement fourreaux de fourche	455 mm
longueur	1395 mm	largeur de charge	455 mm
largeur	840 mm	équipement bac	tôle de tamisage et robinet de vidange
charge	300 kg	robinet de vidange	oui
modèle	modèle bas	gerbable	non
hauteur d'arête de renversement	520 mm	emboîtable	non
matériau	acier	poignée	poignée
matériau de finition	soudé	considération comme matière dang	non
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	surface	galvanisé
fonction de basculement	manuellement	exécution couleur	galvanisé
sécurité antibasculement	sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire	couvercle	non
possibilité de passage au-dessous	oui	Poids	125 kg
soubassement	fourreaux pour fourche		

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir