

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 780 x 1640 x 1280 mm, capacité 1 m³, force 1500 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 775034



Bauer Benne basculante

modèle bas

benne basculante



- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 780 x 1640 x 1280 mm
- capacité 1 m³
- force 1500 kg
- poids 184 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 495 mm
- épaisseur de matériau 3 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement via un pivot avantageux
- retour automatique au dépôt du bac et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Grande stabilité grâce à des bords renforcés sur tout le pourtour et à un châssis stable
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune

- soubassement fourreaux pour fourche





Détails techniques

type de récipient	benne basculante	soubassement	fourreaux pour fourche
capacité	1 m ³	hauteur des fourreaux de fourche	60 mm
hauteur	780 mm	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
longueur	1640 mm	écartement fourreaux de fourche	495 mm
largeur	1280 mm	largeur de charge	495 mm
charge	1500 kg	robinet de vidange	non
modèle	modèle bas	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
matériau	acier	gerbable	non
épaisseur de matériau bac de rét	3 mm	emboîtable	non
exécution paroi	tôle pleine	considération comme matière dang	non
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	surface	laqué
fonction de basculement	manuel	couleur	orangé jaune // RAL2000
exécution basculement	basculement via un pivot avantageux	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
fonction de pivotement retour	retour automatique au dépôt du bac	couvercle	en accessoires (non compris)
sécurité antibasculement	protection antibasculement automatique	type de couvercle	couvercle rabattable
possibilité de passage au-dessous	oui	Poids	184 kg

Accessoires

344542		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour benne basculante 1 m ³ , avec revêtement en zinc anti-corrosion
518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir