

Hymer Schiebeleiter SC 60

2 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge
3,55 - 6,07 m, zweiteilig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 157754



Hymer Schiebeleiter SC 60



Schiebeleiter

- 2 x 12 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,39 m
- Holmlänge 3,55 - 6,07 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 15,2 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Unterbau	Quertraverse
Leitertyp	Schiebeleiter	Nutzung	einseitig
Material	Aluminium	klappbar	nein
Länge Holm	3,55-6,07 m	fahrbar	nein
Arbeitshöhe	6,39 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 12	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-955 mm	Gewicht	15,2 kg
Leiter Ausführung	zweiteilig		

Zubehör

231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium