

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung in grau, Durchmesser 75 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 159263



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Apparaterolle

### Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung in grau
- Geräuschreduziert
- Durchmesser 75 mm
- Schraubloch Abstand 48x48/38x38 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Stahl
Rollentyp	Apparaterolle	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Set	nein	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	103 mm
Traglast	60 kg	Laufbreite	25 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	Geräuschreduziert

Durchmesser Rad	75 mm	Länge Platte	60 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	60 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	48x48/38x38 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Farbe Reifen	grau