

WSM Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1050 x 390 mm, 2 x 3 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl feuerverzinkt



Artikelnummer: 505600



WSM Fahrrad-Bogenständer

Bügelparker

- Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1050 x 390 mm
- 2 x 3 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel in Bogenform mit 350 mm Radabstand
- Konstruktion aus Stahl feuerverzinkt
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- zum Aufdübeln
- Boden
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt





Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Zweiradständertyp	Bügelparker	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung

Höhe	415 mm	Aufstellung/Montage	Boden
Länge	1050 mm	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Tiefe	390 mm	Einstellwinkel	90 °
Reifenbreite	55 mm	Material	Stahl
Rohr-Ø	18 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Einstellplätze Anzahl	2 x 3	Farbe Ausführung	feuerverzinkt
Nutzung	beidseitig	Anlieferung	zerlegt
Einstellbügel Form	Bogenform	Gewicht	16 kg
Radabstand	350 mm		

Zubehör

505609		Bodenbefestigung für Fahrradständer
505610		Bodenbefestigung für Fahrradständer