



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2496W Tischwagen mit Stahlblech-Wannen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	500
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	600
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	600
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	228, 860
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	737
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	609
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	860
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	160 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	38
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	94032080
<b>GTIN</b>	4017976249612