

Artikelnummer: 309022

Kurzbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX Duplex 16/35, draagvermogen 1600 kg



Langbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX Duplex 16/35, draagvermogen 1600 kg: De Pramac LX Duplex elektrische meeloopstapelaar is een compacte professionele stapelaar voor veeleisende taken. Met een draagvermogen tot 1600 kg beschikt de elektrische pallettruck over een uitgebreide standaarduitrusting. Dankzij de MOSFET-regeling, de SEM-aandrijfmotor en de hoge energie-efficiëntie wordt de LX Stacker LX Meeloopstapelaar 16/35 overal gebruikt waar een grotere bodenvrijheid nodig is door het gebruik van een hellingbaan of ongelijke industriële vloeren. De eerste lift van de elektrische meeloopstapelaar maakt het ook mogelijk om twee pallets tegelijkertijd op te pakken en te vervoeren. De externe hefcilinders bieden een beter zicht op de op te halen goederen. De elektrische heftruck stelt de gebruiker ook in staat om het maximale hefvermogen van 1600 kg van de heftruck vrij te verdelen over de vorken of de wielarmen. Het is het gebruiksgemak dat de Pramac LX Duplex 16/35 zo populair maakt in professionele toepassingen. Grote drukknoppen bevinden zich op de disselkop voor eenvoudige controle van de rijrichting en snelheid. En de batterijafdekking, die van boven of van opzij kan worden geopend, maakt het ook gemakkelijker voor de gebruiker om toegang te krijgen tot de batterij en deze te vervangen. Optioneel kan een bestuurdersplatform af fabriek worden besteld en ook een multifunctionele dissel. De extra uitrusting verhoogt de flexibiliteit en functionaliteit van de elektronische meeloopstapelaar.

Technische details

- Rijaandrijving: elektrisch
- Verrichting: begeleidend
- Draagvermogen: 1600 kg
- Asbelasting met hijslast voor/achter: 838 kg/1676 kg/1676 kg
- Asbelasting zonder hijslast voor/achter: 598 kg/316 kg/316 kg
- Banden voor/achter: Rubber en polyurethaan/polyurethaan/polyurethaan
- Afmeting van de voorband: \varnothing 250 x B 101 mm.
- Afmetingen van de achterband: \varnothing 598 x B 70 mm.
- vorkafmetingen: dikte 70 x breedte 170 x breedte 170 x lengte 1150 mm
- Rijsnelheid met/zonder hijslast: 5,5/6 km/h
- Vermogensaandrijfmotor: 1,2 kW
- Totale lengte: 1990 mm
- Totale breedte: 850 mm
- Eigen gewicht: 914 kg

