

Artikelnummer: 95456

Kurzbeschreibung: Aluminium trapladder, verrijdbaar, 10 treden

Langbeschreibung: Aluminium trapladder, verrijdbaar: De aan a'ca'cn kant te beklimmen ladder is met een groot platform uitgevoerd, zodat de ladder veilig staat. De geprofileerde treden zijn met klinknagelverbinding stevig bevestigd aan de bomen. De hoge veiligheidsbeugel heeft een gea'ntegreerd bakje om gereedschap in te bewaren. Alle beslag is stevig op de bomen geschroefd. Vanaf een werkhoogte van 3400 mm met 2 extra veiligheidsriemen. De 4 grote bokwielen blokkeren automatisch. De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt het ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik.

- Diepte van de treden: 80 mm
- Met wielen
- 3 treden: standhoogte: ca. 0,70 m, lengte ladder: 1,35 m, werkhoogte tot ca.: 2,7 m
- 4 treden: standhoogte: ca. 0,95 m, lengte ladder: 1,60 m, werkhoogte tot ca.: 2,95 m
- 5 treden: standhoogte: ca. 1,20 m, lengte ladder: 1,80 m, werkhoogte tot ca.: 3,20 m
- 6 treden: standhoogte: ca. 1,40 m, lengte ladder: 2,05 m, werkhoogte tot ca.: 3,40 m
- 7 treden: standhoogte: ca. 1,65 m, lengte ladder: 2,30 m, werkhoogte tot ca.: 3,65 m
- 8 treden: standhoogte: ca. 1,90 m, lengte ladder: 2,50 m, werkhoogte tot ca.: 3,90 m
- 10 treden: standhoogte: ca. 2,35 m, lengte ladder: 3,00 m, werkhoogte tot ca.: 4,35 m

