

KERN DB 10-3

Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeugen




Bruttogewicht:	3,420 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,347 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	200 x 100 x 50 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	200 x 100 x 50 mm
Abmessungen Gerät (BxTxH):	200 x 100 x 50 mm
Gehäusematerial:	Metall lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	200 x 100 x 50 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,002 Nm
Messbereich [Max]:	10 Nm
Präzision (von [Max]):	0,500 %
Wägeeinheiten:	Nm. kgf/cm. kgf/m. in/lbs. ft/lbs
Überlastschutz (von [Max]):	120 %

Funktionen

Grenzwertfunktion:	ja
Peak-Funktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	15 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	18 h
Akkuladezeit:	14 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH

Dienstleistungen

Werkskalibrierschein:	961-120
-----------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Drehmoment
Marke:	Sauter

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	350 x 295 x 30 mm
---------------------------------	-------------------