


# Balgzylinder EB-325-95

Teilenummer: 193788

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	325
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	340 mm
Hub	95 mm
Max. Höhe ausgefahren	150 mm
Max. Kippwinkel	15 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	51 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	300 N
Produktgewicht	4.100 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Balg	NR/BR
Werkstoffinformation Gehäuse	Stahl verzinkt