

## Anti-Ermüdungsmatte

### Arnhem

Meterware, Höhe x Breite 12,7 x 910 mm, aus microcellulären Vinyl (geschäumt) mit Tränenblech-Oberfläche aus Dyna Shield™ in schwarz/gelb, rutschfest



Artikelnummer: 235523



### Anti-Ermüdungsmatte


- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
- Meterware
- Höhe x Breite 12,7 x 910 mm
- aus microcellulären Vinyl (geschäumt) mit Tränenblech-Oberfläche aus Dyna Shield™ in schwarz/gelb
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- rutschfest
- Sicherheitsränder gemäß OSHA 1910-144

## Technische Details





|                         |            |                     |         |        |
|-------------------------|------------|---------------------|---------|--------|
| Arbeitsplatzausstattung | Bodenbelag | Höhe                | 12,7 mm |        |
|                         | Bodenbelag | Anti-Ermüdungsmatte | Breite  | 910 mm |

|                                |                                 |                        |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Konfektionierung               | Meterware                       | Bodenbelag Ausstattung | abgeschrägte Kanten                   |
| geeignet für (Branche/Bereich) | trockene, industrielle Bereiche | Bodenbelag Funktion    | rutschfest                            |
| geeignet für (Anwendung)       | mittlere Beanspruchung          | elektrisch leitend     | nein                                  |
| Einsatzort                     | Innenbereich                    | Schwer entflammbar     | nein                                  |
| Material Lauffläche            | microcelluläres Vinyl           | befahrbar              | nein                                  |
| Material Verarbeitung          | geschäumt                       | Norm                   | Sicherheitsränder gemäß OSHA 1910-144 |
| Oberfläche Bodenbelag          | Tränenblechprofil               | Gewicht                | 3,5 kg                                |
| Farbe                          | schwarz/gelb                    |                        |                                       |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 235625 |  | ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke |
|--------|---|---|

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213069 |    | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm   |
| 221861 |   | Tischwagen, Traglast 250 kg, Mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung |
| 227867 |  | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau   |
| 227891 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff   |