

Stapelbarer Transportroller

Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm, Plattform durchbrochen, Plattform aus Hochdruck-Polyethylen, Konstruktion in ähnlich RAL3000 Feuerrot, 4 Lenkrollen, Mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 244059



Stapelbarer Transportroller

- Traglast 300 kg
- Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
- Im Euromaß
- Plattform durchbrochen
- Plattform aus Hochdruck-Polyethylen
- Durch umlaufenden Stapelrand stapelbar
- Konstruktion in ähnlich RAL3000 Feuerrot
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Farbe	ähnlich RAL3000 Feuerrot
Rollertyp	Transportroller	stapelbar durch	Stapelrand

Traglast	300 kg	Lenkstange	nein
Euronorm	ja	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	610 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	410 mm	Rad-Ø	100 mm
Plattform	durchbrochen	Gewicht	4,36 kg
Material Plattform	Hochdruck-Polyethylen		