

PZE X4 24VDC 4n/o

774585



Technische Daten

Zulassungen:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Kontakterweiterung unverzögert
Betriebsarten:	einkanalig;ohne Querschlusserkennung
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmenart:	fest
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	4
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	5.0 A
Spannung bei AC15:	230 V
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	87.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	180 g
Nettogewicht:	175 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C