

## L 8 W/840

LUMILUX T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz



### Anwendungsgebiete

- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Öffentliche Gebäude

### Produktvorteile

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Kompakt und schlank

### Produkteigenschaften

- Gute Farbwiedergabestufe: 1B ( $R_a$  : 80...89)
- Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC)



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	8.00 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	8.00 W

### Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	430 lm
Lichtfarbe	840
Lichtfarbe (Bezeichnung)	LUMILUX Cool White

### Abmessungen & Gewicht



Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	288.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	288.00 mm
Durchmesser	16.0 mm

### Lebensdauer

Nutzlebensdauer	5600 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer	10000 h <sup>2)</sup>
Bemessungslampenlebensdauer	5000 h
Nennlebensdauer	5000 h

<sup>1)</sup> Mit Warmstart EVG

<sup>2)</sup> Bei Betrieb an KVG/VVG

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg

## Produktdatenblatt


Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
------------------------------------	----

### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	9 kWh/1000h

### Lichtverteilung

---



---

### Strahlungsverteilung

---

#### Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

# Produktdatenblatt



Garantie

## Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: [www.osram.de/lampenbruch](http://www.osram.de/lampenbruch)



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein


Schaltplan

Schaltplan

Schaltplan



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Schaltplan



Schaltplan

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321067241	L 8 W/840	Versandschachtel 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	1.68 dm <sup>3</sup>	460.00 g
4050300241623	L 8 W/840	Versandschachtel 25	320 mm x 119 mm x 105 mm	4.00 dm <sup>3</sup>	973.10 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

▶ [www.osram.de/systemgarantie](http://www.osram.de/systemgarantie)

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

▶ [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC)

---

## Haftungsausschluss

— Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.