

**COMPACT-Verbindungs-dosenklemme; 5-Leiter-Klemme**      **Typ: 2273-205**



<b>Name</b>	<b>Wert Einheit</b>
Polzahl	5
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	5
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Farbe	transparent
Verschmutzungsgrad (1)	2
Bemessungsspannung EN (1) [V]	450 V
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	4 kV
Nennstrom (1) [A]	24 A
Anschlusstechnik (1)	PUSH WIRE®
Leiterart 1	eindräftig
Querschnitt von (1) [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis (1) [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von (1) [AWG]	18 AWG
Querschnitt bis (1) [AWG]	14 AWG
Abisolierlaenge von (1) [mm]	11 mm
Abisolierlaenge bis (1) [mm]	11 mm
Abisolierlaenge (1) [in]	0,43 in
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Brandlast [MJ]	0,03 MJ
Gewicht [g]	1,606 g
Breite [mm]	22 mm
Breite [in]	0,866 in
Höhe [mm]	5,8 mm
Hoehe [in]	0,228 in
Tiefe [mm]	16,7 mm
Tiefe [in]	0,657 in
Sicherheitshinweis 1	in geerdeten Netzen