

Abdeckung für Halter OG (Clip) 5x20, OG (Halter) 5x20, UH, UHB

**Weblinks**


pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 mm
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Abdeckung	Thermoplast transparent UL 94V-0
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.

Abmessungen

26.2 mm

**Varianten**

Bezeichnung	Bestell-Nummer
Transparente Abdeckhaube 1.6 W	0853.9561
Transparente Abdeckhaube 2.5 W	0853.9562

Verpackungseinheit

Plastiktüte (100 St.)