



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4701 Muldenkipper ohne Ablasshahn



Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Ohne Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	750
<b>Inhalt (Liter)</b>	250
<b>Kastenmaße (mm)</b>	1200 x 652 x 413
<b>Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)</b>	780
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1359
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	713
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	780
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Ausführung</b>	ohne Ablasshahn
<b>Gewicht (kg)</b>	70
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976047010