

LED Maschinenleuchte

LED machine light



TUBELED_25, Länge 540 mm

Artikel-Nr.: 154310-01
EAN: 4260556625867

Bestell-Nr.: 154310-01
Modell: TUBELED_25
Bauform: LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen
Leuchtmittel: SMD LED
Lampenleistung: ~13 W
Lampenlichtstrom: 2015 lm
Lampenlichtausbeute: 155 lm/W
Lichtverteilung: direkt
Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte: 24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte: M8 A-kodiert
Schutzart: IP67
Schutzklasse: III

Entblendung: Einscheiben-Sicherheitsglas diffus

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30... +55 °C

Farbwiedergabe (Ra): > 85

Lampenlebensdauer: > 60.000 h

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas, 4 mm

Höhe [B] x Breite [C]: ~28 mm x ~23 mm

Länge [A]: 540 mm

Gewicht: 426 g

Bruttogewicht: 600 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe




Kennzeichnung: CE, UKCA, ETL Listed (5003526)

Befestigungszubehör: optional

Dimmbar: optional extern, PWM

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: sehr schlank und lichtstark, M8 Sensor-Steckverbindung A-kodiert



Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)