

M18 FDCPF10-0C



- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 15m Spirallänge.
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung.
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer.
- CABLE-DRIVE Spiralen-Feststellmechanismus.
- Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche.
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Kompatibel mit marktüblichen Reinigungsspiralen.

	M18 FDCPF10-0C
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0 - 600
Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	-
Akku	Li-ion
Capacity [mm]	32 - 75
Fassungsvermögen Eimer (l)	23
Kabeldurchmesser (mm)	10
Spirallänge (m)	10.6
Max. Rohrdurchmesser (mm)	75
Geliefert in	Eimer
Ladegerät (Ladezeit)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Spiral type	Inner Core
Gewicht mit Akku (kg)	6.9
Kabellänge (m)	10.6