

Artikelnummer: 131446

Kurzbeschreibung: Trapladder Multicolor, dubbelzijdig beklimbaar, 12 treden

Langbeschreibung: Trapladder Multicolor, dubbelzijdig beklimbaar: [ul] lichtmetalen bomen, blauw gepoedercoat hard houten treden, antislip geprofileerd, 80 mm diep afstand tussen de treden 250 mm diameter wielen 100 mm. Ladders tot 7 treden met vier wielen kan in de lengterichting verreden worden ladders vanaf 8 treden met twee wielen ladder kan als een kruitwagen voortbewogen worden[ul] Gr. 12 -• vert.hoogte tot platform: ca. 2,82 m -• totale boomlengte: ca. 3,42 m -• ladderbreedte stavlak: ca. 0,66 m

