

VENTILADOR NEBULIZADOR



DESCRIPCIÓN:

El ventilador nebulizador con 3 velocidades, función de temporizador de 7,5 horas, una función de apagado automático cuando el nivel del agua es bajo, panel luminoso indicador, oscilante 60 ° e inclinable 30°. La capacidad del depósito es de 4 L y flujo de aire es de 0,28l/h



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- 100 W.
- Ø 40 cm.
- Oscilante: 60°.
- Inclinable: 30°.
- Flujo de agua: 0,28 l/h.
- Depósito: 4 lts.
- Caudal: 3900 m³/h.
- dB: 65.
- m²: 40.

Modelo	VENTILADOR NEBULIZADOR
Código	MT 01 450
Potencia (W)	100
Ø (cm)	40
Velocidades	3
Oscilante	Sí
Inclinable	Sí
Temporizador	Sí
Depósito (l)	4
Flujo de agua (l/h)	0,28
Materiales	Plástico
Aspas	3
Caudal (m ³ /h)	3900
dB	65
m ²	40
Medidas (cm)	150 x 45 x 40
Peso (kg)	8,3