



ROLINE Cat.6 S/FTP (PiMF) patchkabel, LS0H, Component Level, rood, 5,0 m

Art.nr.	21.15.2615
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.2615
EAN (een stuk)	7611990135011

roline[®]
Designed for Professionals



Kant en klaar dubbel afgeschermd (PiMF) Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

* Component Level, High Quality, patchkabel.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- Elke component Level kabel is 100% getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1
- Aangesloten volgens T568A/B.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm.
- LS0H: Halogeenvrij, vlam vertragend, rookarm.

Component Level patchkabels zijn tijdens de fabricage 100% op snelheid en performance getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1. Dit betekent dat elke kabel 100% volgens de Cat.6 en Permanent Link norm geproduceerd is, bij elke kabel wordt dan ook een individueel testrapport meegeleverd.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	rood
Lengte	5 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Component-Level gecertificeerd	ja
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	rood
Kabel LSOH	ja
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, Component Level getest