

hofs

Gefahrstoffregal - Grundfeld

geeignet für wassergefährdende Stoffe zur Lagerung unter Dach, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm, 4 Ebene(n) mit dichtgeschweißten Wannenboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne, Nutzung beidseitig

Artikelnummer: 200507



hofs
REGALSYSTEME



hofs Gefahrstoffregal

für wassergefährdende Flüssigkeiten

Gefahrstoffregal - Grundfeld

- geeignet für wassergefährdende Stoffe zur Lagerung unter Dach
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm
- Fachbreite 1000 mm
- 4 Ebene(n) mit dichtgeschweißten Wannenboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne
- Auffangvolumen Wannenboden 30 l
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Längstraversen und gesickte Tiefenriegel
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234





- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614






Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe	Auffangwanne
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Gefahrstoffregal	Auffangvolumen Wanneboden	30 l
Regalsystem	Stecksystem	Auffangwanne Ausstattung	keine
Regalfeld	Grundfeld	Stabilität / Aussteifung / Verst	Längstraversen // Tiefenriegel
Lagerort	unter Dach	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende Stoffe	Material	Stahl
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1060 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Tiefe	635 mm	Lagerebenen	5 Stück
Fachbreite	1000 mm	Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Gewicht	55 kg
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück		

Zubehör

200508		Gefahrstoffregal - Anbaufeld, geeignet für wassergefährdende Stoffe zur Lagerung unter Dach, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm, 4 Ebene(n) mit dichtgeschweißten Wanneboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne, Nutzung beidseitig
200512		Wannenboden für Gefahrstoffregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage