

RAPIDLIFT

Winden-Hebegerät

RHW

Traglast 500 kg, Gabel Länge x Breite 1000 x 60 mm, Tragbreite 690 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 47 x 80 mm

Artikelnummer: 210869



RAPIDLIFT Handwinden-Stapler RHW

Traglast 500 kg

Winden-Hebegerät





- Traglast 500 kg
- Gabel Länge x Breite 1000 x 60 mm
- Tragbreite 690 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 47 x 80 mm
- Hubhöhe 1560 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
- Hub je Kurbelumdrehung 22 mm
- Lastschwerpunkt 500 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- Höhe x Länge x Breite 2030 x 1325 x 725 mm
- Gewicht 150 kg
- gemäß UVV mit Fußschutz
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Durchmesser Lenkräder	150 mm
Hubwagentyp	Winden-Hebegerät	Material Gabelrollen	Nylon

Traglast	500 kg	Breite Gabelrolle	47 mm
Tragbreite	690 mm	Durchmesser Gabelrollen	80 mm
Länge Gabel	1000 mm	Höhe	2030 mm
Breite Gabelzinken	60 mm	Länge	1325 mm
Hubhöhe (max.)	1560 mm	Breite	725 mm
Hubhöhe (min.)	90 mm	Hub je Kurbelumdrehung	22 mm
Lastschwerpunkt	500 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bedienung Hub	manuell	Farbe	blutorange // RAL2002
Bedienung Fahrwerk	manuell	Zertifizierung	gemäß UVV mit Fußschutz
Material	Stahl	Garantie	5 Jahre
Material Lenkrollen	Polyurethan	Gewicht	150 kg
Breite Lenkräder	40 mm		

Dazu passt auch ...

521526		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 50er Kern, Abroller aus Metall in rot
527610		Stapelbare Aufbewahrungsbox, Höhe x Länge x Breite 260 x 500 x 400 mm, Inhalt 36 l, Aus Polypropylen in transparent, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Stülpedeckel
551446		Wellpapp-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraffliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 440 x 340 x 474 mm, Für Packstücke bis 40 kg
552835		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 49 µm, In braun