

VARIOfit ESD-Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 985 x 490
mm, Etage(n) aus Holz, elektrisch
leitfähig, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7024 Graphitgrau, Räder mit
Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-
Felge

Artikelnummer: 526697



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit ESD-Tischwagen

Traglast 250 kg

ESD-Etagenwagen

- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 985 x 490 mm
- Höhe x Länge x Breite 1010 x 1125 x 625 mm
- Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7024 Graphitgrau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig

- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Aufbauten	keine
Traglast	250 kg	elektrisch leitend	ja
Ladeflächenlänge	985 mm	klappbar	nein
Ladeflächenbreite	490 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Etagen Anzahl	3 Stück	Bereifung	Vollgummi
Material Etage(n)	Holz	Material Felge	Kunststoff
Etage(n) Ausführung	elektrisch leitfähig	Radlager	Kugellager
Etagenausrichtung	gerade	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Höhe	1010 mm	Radanordnung	rechteckig
Länge	1125 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	625 mm	Farbe	graphitgrau // RAL7024
Material	Stahl	Garantie	12 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	58 kg

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg