

Stilpoller, konisch Ø 168/96 mm mit Zierkappe

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Höhe über Flur: ca. 750 mm
- dieser Poller besticht durch seine schlichte und zeitlose Form
- sowohl in historischen Stadtzentren als auch im modernen Umfeld ein attraktives Erscheinungsbild




Modellbeispiel Stilpoller konisch Ø 168/96 mm herausnehmbar, mit Dreikantverschluss 40168fb



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Modell/Befestigung

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	40168b	ortsfest / zum Einbetonieren
	40168pb	ortsfest / zum Aufdübeln
	40168fb	herausnehmbar mit Dreikantverschluss DIN 3223 / Schließung unten inkl. Bodenhülse



Variante: Farbe

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
8019	RAL 8019 antikbraun
sonder	nach RAL-Karte beschichtet

Variante: Ösen

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
	ohne Ösen
-1	1 Öse
-2	2 Ösen (180°)
-3	3 Ösen (90°)

Legende: ■ 24 - 72 Stunden ■ 3 - 6 Tage ■ 1 - 3 Wochen ■ 3 - 5 Wochen ■ 5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Schnellmörtel -Pollerfix-, für Betonfundamente von Pfosten, 25 kg, Aushärtung nach 10 Min

Menge: 25 kg
Material: Zement
Auftragungsstärke je Schicht: max. 200 mm



Befestigungsset Typ 2, Fixanker M16 x 150 mm, VPE 4 Stk.

Fixanker M16 x 150 mm, verzinkt
Verpackungseinheit (VPE): 4 Stück



Abdeckkappe für Bodenhülse 70 x 70 mm, ohne Verschluss, Vierkant

Material: Stahl, feuerverzinkt
passend für Bodenhülse 70 x 70 mm (Art. 470.10 und 470.15)



Abdeckkappe für Bodenhülse 70 x 70 mm, mit Federverschluss, Vierkant

Material: Stahl, feuerverzinkt
mit Federverschluss
passend für Bodenhülse 70 x 70 mm (Art. 470.10)



Folien für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel, verschiedene Farben

Lieferumfang: 1 x Folienstreifen



S-Haken aus Stahl, VPE 10 Stk.

Material: Stahl, verzinkt
Maße (BxL): 30 x 55 mm
Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück



Verbindungsglied aus Stahl, 6 mm

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: 6 mm



Schäkel aus Stahl, Ø 8 mm, verschiedene Farben

Material: Stahl, verzinkt
Maße (LxB): 50 x 30 mm
Stärke: Ø 8 mm



Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, Ø 7 mm, 10 Meter

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: Ø 7 mm
Länge: 10 m



Absperrkette aus Stahl, geschweißt, Ø 5 mm, 10 Meter

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: Ø 5 mm
Länge: 10 m



Vierkantkette aus Stahl, ungeschweisst, Ø 6 mm, 10 Meter

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: Ø 6 mm
Länge: 10 m



Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) Feuerwehdreikant

zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223



Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken

für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluss zum Öffnen der Abdeckkappen mit Federverschluss



Feuerwehr-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)

Material: Stahl, feuerverzinkt



Universalschlüssel für Dreikant-, Vierkant-, Sechskant- und Dreikantschlösser nach DIN 3223 (M12)

Gesamtmaße (HxBxT): 150 x 150 x 23 mm
Schenkelweite Dreikant: 8 mm
Schenkelweite Vierkant: 6 mm



Bodenhülse aus Vierkantrohr für Pfosten 70 x 70 mm, mit oder ohne Verschluss

Material: Stahl, feuerverzinkt
Breite: 80 mm
Tiefe: 80 mm

Weitere Produktabbildungen



Technische Ansicht:



Detailansicht:
Feuerwehr-Dreikantverschluss