

bac de rétention

pour 2 x GRV/IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 480 x 2680 x 1300 mm, caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel



Numéro d'article: 201108



Bac de rétention

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour 2 x GRV/IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 480 x 2680 x 1300 mm
- caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités



Détails techniques











type de stockage de produits dan	bac de rétention	surface	laqué
type de bac de rétention	bac de rétention	couleur	bleu// RAL 5015

lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	caillebotis
capacité	2 x GRV/IBC	matériau de caillebotis	acier
volume de rétention	1000 l	surface de caillebotis	galvanisé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	possibilité de passage au-dessous	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	garde au sol	100 mm
hauteur	480 mm	gerbable	oui
largeur	2680 mm	roulant	non
profondeur	1300 mm	exécution couleur	bleu// RAL 5015
matériau	acier	Poids	310 kg

Accessoires

201866	·	revêtement PE pour bac de rétention, pour 2 x GRV/IBC, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm

